

|    | Tratamentos         | Peso de Espigas (kg/ha) | Peso de Grãos (kg/ha) | Florescimento (dias) | Altura da Planta (cm) | Altura da Espiga (cm) | Acamadas + Quebradas (%) | Estande final (x1000) | Número de espigas (x1000) | Espigas doentes (%) | Umidade (%) |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 32 | DKB330 YG (test.)   | 9706                    | 7989                  | 54                   | 204                   | 103                   | 0                        | 63                    | 65                        | 39                  | 16,7        |
| 1  | AS 1555 YG          | 9791                    | 7781                  | 54                   | 223                   | 106                   | 0                        | 61                    | 62                        | 43                  | 17,1        |
| 7  | Dx 908              | 9584                    | 7767                  | 56                   | 230                   | 114                   | 9                        | 64                    | 62                        | 70                  | 21,1        |
| 6  | 20A78               | 8463                    | 7203                  | 53                   | 213                   | 106                   | 4                        | 59                    | 57                        | 80                  | 20,5        |
| 10 | 2B587               | 8372                    | 7138                  | 53                   | 211                   | 104                   | 3                        | 63                    | 58                        | 78                  | 20,5        |
| 4  | 30A37               | 8477                    | 6927                  | 54                   | 205                   | 111                   | 6                        | 63                    | 64                        | 81                  | 20,3        |
| 9  | 2A550               | 8118                    | 6664                  | 53                   | 209                   | 108                   | 21                       | 62                    | 58                        | 72                  | 18,9        |
| 15 | EMBRAPA 1F640       | 8204                    | 6657                  | 56                   | 234                   | 120                   | 5                        | 58                    | 57                        | 59                  | 20,5        |
| 18 | GNZ 2500            | 8472                    | 6598                  | 55                   | 214                   | 119                   | 10                       | 59                    | 58                        | 83                  | 20,2        |
| 11 | 2B433               | 8018                    | 6444                  | 53                   | 217                   | 110                   | 2                        | 63                    | 60                        | 89                  | 19,3        |
| 8  | Dx 603              | 7946                    | 6252                  | 52                   | 214                   | 102                   | 6                        | 63                    | 57                        | 66                  | 19,2        |
| 5  | 30A77               | 7654                    | 6226                  | 54                   | 213                   | 111                   | 7                        | 65                    | 56                        | 79                  | 18,0        |
| 22 | PRE 22T10           | 7815                    | 6212                  | 56                   | 230                   | 109                   | 5                        | 63                    | 61                        | 71                  | 21,3        |
| 30 | Dow 2A106 (test.)   | 7676                    | 6050                  | 49                   | 224                   | 105                   | 4                        | 61                    | 61                        | 89                  | 15,6        |
|    | <b>Média</b>        | <b>7537</b>             | <b>5977</b>           | <b>53</b>            | <b>213</b>            | <b>106</b>            | <b>6</b>                 | <b>61</b>             | <b>57</b>                 | <b>73</b>           | <b>19,5</b> |
| 23 | PRE 22T12           | 8053                    | 5929                  | 54                   | 221                   | 108                   | 9                        | 60                    | 61                        | 74                  | 16,4        |
| 31 | BRS3035 (test.)     | 7577                    | 5862                  | 53                   | 211                   | 99                    | 5                        | 63                    | 63                        | 71                  | 18,3        |
| 2  | AS 1572 YG          | 7102                    | 5786                  | 54                   | 224                   | 113                   | 0                        | 64                    | 62                        | 40                  | 19,4        |
| 13 | H2002ALTA           | 7340                    | 5629                  | 56                   | 219                   | 114                   | 9                        | 68                    | 58                        | 83                  | 18,8        |
| 25 | PRE 22D11           | 6968                    | 5591                  | 55                   | 228                   | 118                   | 4                        | 61                    | 52                        | 63                  | 19,3        |
| 24 | PREXT0109           | 7087                    | 5590                  | 54                   | 219                   | 112                   | 9                        | 58                    | 57                        | 78                  | 22,1        |
| 14 | H25ALTA             | 7098                    | 5588                  | 55                   | 235                   | 118                   | 3                        | 59                    | 54                        | 72                  | 21,7        |
| 20 | PRE 12S12           | 7130                    | 5549                  | 56                   | 213                   | 106                   | 6                        | 60                    | 53                        | 62                  | 21,9        |
| 3  | AS 1578 YG          | 7008                    | 5547                  | 54                   | 221                   | 104                   | 0                        | 58                    | 57                        | 52                  | 19,5        |
| 26 | SHS-7090            | 7216                    | 5410                  | 53                   | 187                   | 99                    | 10                       | 61                    | 57                        | 87                  | 19,0        |
| 28 | XBX80822            | 6760                    | 5409                  | 53                   | 196                   | 98                    | 2                        | 62                    | 58                        | 73                  | 19,4        |
| 21 | PRE 22S11           | 7182                    | 5393                  | 54                   | 207                   | 102                   | 3                        | 62                    | 51                        | 87                  | 22,7        |
| 12 | AL2007A             | 6734                    | 5354                  | 53                   | 205                   | 103                   | 4                        | 61                    | 53                        | 82                  | 22,7        |
| 27 | SHX-7111            | 6775                    | 5253                  | 53                   | 190                   | 93                    | 9                        | 62                    | 54                        | 86                  | 19,6        |
| 19 | GNZX 0743           | 6811                    | 5067                  | 53                   | 197                   | 109                   | 3                        | 62                    | 56                        | 91                  | 19,7        |
| 29 | AG9040 (test.)      | 5826                    | 4590                  | 53                   | 196                   | 85                    | 5                        | 63                    | 58                        | 84                  | 18,4        |
| 17 | EMBRAPA Sint. Super | 5474                    | 4215                  | 53                   | 206                   | 108                   | 16                       | 59                    | 48                        | 81                  | 18,5        |
| 16 | BRS Gorutuba        | 4751                    | 3586                  | 48                   | 204                   | 93                    | 10                       | 59                    | 53                        | 74                  | 16,5        |
|    | LSD(5%)             | 1022                    | 900                   |                      |                       |                       |                          |                       |                           |                     |             |
|    | C.V. (%)            | 7                       | 7                     |                      |                       |                       |                          |                       |                           |                     |             |