

|    | Tratamentos         | Peso de Espigas (kg/ha) | Peso de Grãos (kg/ha) | Florescimento (dias) | Altura da Planta (cm) | Altura da Espiga (cm) | Acamadas + Quebradas (%) | Estande final (x1000) | Número de espigas (x1000) | Espigas doentes (%) | Umidade (%) |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1  | AS 1555 YG          |                         | 13784                 | 75                   | 238                   | 130                   | 0                        | 71                    |                           |                     | 27,0        |
| 3  | 30A37               |                         | 12187                 | 74                   | 228                   | 128                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 29,5        |
| 20 | 32R48Y              |                         | 12077                 | 74                   | 260                   | 140                   | 0                        | 67                    |                           |                     | 28,6        |
| 7  | Dx 908              |                         | 11220                 | 76                   | 258                   | 145                   | 0                        | 69                    |                           |                     | 28,9        |
| 10 | 2B587               |                         | 11198                 | 73                   | 233                   | 123                   | 0                        | 71                    |                           |                     | 28,9        |
| 28 | P32R22 (test.)      |                         | 11065                 | 71                   | 255                   | 135                   | 0                        | 72                    |                           |                     | 24,2        |
| 2  | AS 1572 YG          |                         | 10974                 | 74                   | 243                   | 133                   | 0                        | 66                    |                           |                     | 27,8        |
| 9  | 2A550               |                         | 10719                 | 72                   | 230                   | 125                   | 6                        | 72                    |                           |                     | 31,0        |
| 11 | 2B433               |                         | 10645                 | 74                   | 240                   | 138                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 29,4        |
| 4  | 30A77               |                         | 10459                 | 74                   | 243                   | 138                   | 1                        | 68                    |                           |                     | 30,6        |
| 5  | 20A78               |                         | 9783                  | 73                   | 230                   | 128                   | 0                        | 68                    |                           |                     | 29,0        |
| 19 | GNZX 0729           |                         | 9780                  | 74                   | 228                   | 120                   | 5                        | 72                    |                           |                     | 30,5        |
| 29 | 2A106 (test.)       |                         | 9714                  | 70                   | 243                   | 130                   | 0                        | 68                    |                           |                     | 24,1        |
| 15 | EMBRAPA 1F640       |                         | 9266                  | 76                   | 240                   | 133                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 28,1        |
|    | <b>Média</b>        |                         | <b>8890</b>           | <b>74</b>            | <b>240</b>            | <b>133</b>            | <b>2</b>                 | <b>70</b>             |                           |                     | <b>28,8</b> |
| 8  | Dx 603              |                         | 8476                  | 73                   | 243                   | 133                   | 2                        | 72                    |                           |                     | 29,0        |
| 13 | H2002ALTA           |                         | 8270                  | 76                   | 248                   | 145                   | 6                        | 70                    |                           |                     | 32,4        |
| 22 | PRE 22S11           |                         | 8104                  | 76                   | 238                   | 130                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 32,8        |
| 24 | PREXT0109           |                         | 8031                  | 76                   | 245                   | 135                   | 1                        | 66                    |                           |                     | 31,3        |
| 25 | PRE 22D11           |                         | 7947                  | 74                   | 248                   | 148                   | 0                        | 69                    |                           |                     | 28,0        |
| 14 | H25ALTA             |                         | 7861                  | 76                   | 258                   | 145                   | 1                        | 68                    |                           |                     | 32,8        |
| 26 | SHS-7090            |                         | 7645                  | 74                   | 218                   | 118                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 29,4        |
| 23 | PRE 22T10           |                         | 7330                  | 76                   | 235                   | 138                   | 1                        | 70                    |                           |                     | 28,7        |
| 30 | AG6018 (test.)      |                         | 7190                  | 72                   | 240                   | 130                   | 5                        | 71                    |                           |                     | 25,3        |
| 27 | SHX-7111            |                         | 6990                  | 71                   | 228                   | 118                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 29,0        |
| 12 | AL2007A             |                         | 6659                  | 75                   | 245                   | 138                   | 6                        | 69                    |                           |                     | 31,7        |
| 6  | BMX 819             |                         | 6504                  | 72                   | 248                   | 135                   | 18                       | 73                    |                           |                     | 25,8        |
| 16 | HPS 3516A08         |                         | 5969                  | 73                   | 255                   | 143                   | 3                        | 69                    |                           |                     | 25,2        |
| 18 | EMBRAPA Sint. Super |                         | 5909                  | 72                   | 228                   | 125                   | 10                       | 72                    |                           |                     | 29,5        |
| 21 | PRE 12S12           |                         | 5502                  | 76                   | 243                   | 135                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 29,1        |
| 17 | BRS Gorutuba        |                         | 5434                  | 67                   | 220                   | 123                   | 0                        | 70                    |                           |                     | 25,7        |
|    | LSD(5%)             |                         | 1299                  |                      |                       |                       |                          |                       |                           |                     |             |
|    | C.V. (%)            |                         | 7                     |                      |                       |                       |                          |                       |                           |                     |             |